









- A – długość korpusu
- B – śr. zewnętrzna korpusu
- B1 – śr. wewnętrzna korpusu
- B2 – śr. wewnętrzna po redukcji
- C – grubość ścianki
- D – długość włókna
- E – śr. szczotki z włóknem
- F – część wolna od oszczotkowania

SPOSÓB MONTAŻU




A		C	
B		D	
B1		E	
B2		F	

Gęstość szczotki - siatka otworów - zagęszczenie:



Rodzaj oszczotkowania:



pieczęć i podpis zamawiającego

telefon kontaktowy

SZCZOTKI TECHNICZNE

Ceglarska 1
63-700 Krotoszyn
NIP 621 151 23 84

WWW.SZCZOTKI-TECHNICZNE.NET

tel: 669 447 951, 505 189 131,
604 636 242
biuro@szczotki-techniczne.net




**SZCZOTKI
TECHNICZNE**

SZCZOTKA WALCOWA - KORPUS SZCZOTKI - DOSTĘPNE ŚREDNICE


RODZAJ RURY	Ø zew. (B) mm	Ø wew. (B1) mm	ścianka (C) mm	RODZAJ RURY	Ø zew. (B) mm	Ø wew. (B1) mm	ścianka (C) mm	RODZAJ RURY	Ø zew. (B) mm	Ø wew. (B1) mm
PP50	50	33,4	8,3	PE250	250	204,6	22,7	Wałek PP40	40	do 20
PP63	63	42	10,5	PE280	280	229,2	25,4	Wałek PP45	45	do 25
PP75	75	50	12,5	PE315	315	257,8	28,6	Wałek PP50	50	do 30
PP90	90	60	15	PE SDR 110	110	79,8	15,1	Wałek PP55	55	do 35
PP110	110	73,4	18,3	PE SDR 125	125	90,8	17,1	Wałek PP60	60	do 40
PE110	110	90	10	PE SDR 140	140	101,6	19,2	Wałek PP65	65	do 45
PE125	125	102,2	11,4	PE SDR 160	160	116,2	21,9	Wałek PP70	70	do 50
PE140	140	114,6	12,7	PE SDR 180	180	130,8	24,6	Wałek PP75	75	do 50
PE160	160	130,8	14,6	PE SDR 200	200	145,2	27,4	Wałek PP80	80	do 50
PE180	180	147,2	16,4	PE SDR 225	225	163,4	30,8	Wałek PP90	90	do 50
PE200	200	163,6	18,2	PE SDR 250	250	181,6	34,2	Wałek PP100	100	do 50
Maksymalna długość (A) - 1300 mm								Max. długość (A) - 500 mm		

DOSTĘPNE RODZAJE WŁÓKIEN


POLIPROPYLEN (PPN)			POLIAMID (PA)			POZOSTAŁE		
RODZAJ WŁÓKNA	Ø mm	kolor	RODZAJ WŁÓKNA	Ø mm	kolor	RODZAJ WŁÓKNA	Ø mm	kolor
PPN	0,3	CZERWONY, NIEBIESKI, ZIELONY, ŻÓŁTY, CZARNY, BIAŁY	PA	0,2	CZERWONY, NIEBIESKI, ZIELONY, CZARNY, BIAŁY	TAMPICO	0,2	NATURALNY
PPN	0,5		PA	0,3		ABRALON	0,3	SZARY
PPN	0,7		PA	0,4		ABRALON	0,4	SZARY
PPN	0,8		PA	0,5		MYLEX	*	CZERWONY, NIEBIESKI
PPN	1,0		PA	0,6				
PPN	1,6		PA	0,7				
PPN	2,0		PA	1,0				
PPN	3,0							




ZAGĘSZCZENIE DUŻE - fi 5




ZAGĘSZCZENIE DUŻE - fi 7




ZAGĘSZCZENIE DUŻE - fi 10




ZAGĘSZCZENIE ŚREDNIE - fi 5




ZAGĘSZCZENIE ŚREDNIE - fi 7




ZAGĘSZCZENIE ŚREDNIE - fi 10



ZAGĘSZCZENIE MAŁE - fi 5



ZAGĘSZCZENIE MAŁE - fi 7



ZAGĘSZCZENIE MAŁE - fi 10

